


HOLEX®**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568563 180
GTIN	4045197782212
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Mini trake Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini trake od filca za obradu, poliranje i završavanje.

S filmskom podlogom za lako priključivanja na sve valjke.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 / 568575 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Izvedba: A medium

Boja: crvena

Tehnički opis

Boja	crvena
Ø brusne trake	90 mm
Izvedba	A medium
Širina brusne trake	100 mm
Usporedba granulacije	180

Pribor

Prihvatni valjak Ø 90×100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
Prihvatni valjak Ø 90×100 mm Tip HARD	568580 HARD
Prihvatni valjak Ø 90×100 mm Tip AIR	568580 AIR