

Garant**Malo roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: I0408****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina. Također za obradu oblika unutarnjeg Ø.

Tehnički opis

Ukupna duljina	50 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Ø glave	4 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Ø drške	3 mm
Oblik	I0408
Opis oblika	Unutarnja
Duljina glave	8 mm
Serija	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		