

**Garant****Ekscentrični stezni vijak, navoj M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370001 M10
GTIN	4045197782373
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- 6-kutna pločica od mjedi s čeličnim ekscentričnim vijkom..
- Stezanje obradaka svih oblika.
- 6 različitih geometrija na steznim površinama: 1. prizma s otvorom kod kutom od 150° 2. uzdužno valovito 3. stupnjevano glatko 4. valovito 5. glatko 6. glatko s prevlakom.
- Iziskuje malo prostora, te stoga ima malo nepravilnih kontura.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
- 6 različite geometrije na steznim površinama.

**Upotreba:**

Prikladno za sirove i gotove dijelove.

**Napomena:**

Potreban je šesterokutni L odvijač vel. 7!

**Tehnički opis**

Navoj M	M10
Imbus ploča SW <sub>1</sub>	7 mm

Visina ploče H	10 mm
Duljina navoja L	9 mm
Put ekscentra $S_1$	1,6 mm
Dimenzija A	12,7 mm
Šesterokutna ploča SW	25 mm
Sila stezanja	9 kN
maksimalni stezni moment	28 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak