

Garant**LED džepna lampa s baterijama, tip: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081505 125
GTIN	4062406192662
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Dugotrajna i vrlo robusna LED-džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.**

- **Ravni svjetlosni snop s neznatnim gubitkom difuzne svjetlosti.**
- **Visoka energetska učinkovitost za dugo trajanje osvjetljenja.**
- **Svjetleći prsten za jednostavno pronalaženje u mraku.**
- **Otporno na prskanje vode, klasa zaštite IP54.**

Homogeno osvjetljenje putem difuzne leće, jednoručni prekidač naprijed.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 081551 i dalje.

Tehnički opis

Tip baterije	Micro, AAA
Trajanje osvjetljenja	4 - 10 h
Broj sadržanih baterija	3
Rasvjetno tijelo	LED modul
IP-klasa zaštite	IP 54
Ø glave	29 mm
ATEX zona	nema

Ukupna duljina	125 mm
Jakost svjetlosti	100 - 250 lm
Težina	119 g
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3