

**uvex****Par rukavica uvex phynomic pro, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094295 7
GTIN	4048612045206
Razred artikla	04W

**Opis****Izvedba:**

phynomic pro. Rukavice osjetljive na prljavštinu, odbijaju vlagu s izrazito dobrim osjetom dodira, 3/4 rukavice prevučene nitrilom. Osnovni sloj sastoji se od mješavine poliamida/elastana/bambusa te dobro upija vlagu. Dobar zahvat i u suhom i mokrom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	7
Serija	uvex phynomic
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višeamjenske rukavice
EN 388	2121X

Materijal nosača	poliamid, elasthan, bambus
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	crni / plavi
Težina	52 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice