

uvex**Par rukavica uvex phynomic pro, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094295 10 |
| GTIN | 4048612045237 |
| Razred artikla | 04W |

Opis**Izvedba:**

phynomic pro. Rukavice osjetljive na prljavštinu, odbijaju vlagu s izrazito dobrim osjetom dodira, 3/4 rukavice prevučene nitrilom. Osnovni sloj sastoji se od mješavine poliamida/elastana/bambusa te dobro upija vlagu. Dobar zahvat i u suhom i mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------|
| Veličina rukavice | 10 |
| Seriya | uvex phynomic |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| EN 388 | 2121X |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Materijal nosača | poliamid, elasthan, bambus |
| Prevlaka | Nitril |
| Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 |
| Područje primjene | Svestranost |
| Područje primjene | Preciznost |
| Boja | crni / plavi |
| Težina | 52 g |
| Primjena | višekratno |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |