

uvex**Par rukavica uvex phynomic pro, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094295 11
GTIN	4048612045244
Razred artikla	04W

Opis**Izvedba:**

phynomic pro. Rukavice osjetljive na prljavštinu, odbijaju vlagu s izrazito dobrim osjetom dodira, 3/4 rukavice prevučene nitrilom. Osnovni sloj sastoji se od mješavine poliamida/elastana/bambusa te dobro upija vlagu. Dobar zahvat i u suhom i mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Serija	uvex phynomic
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
EN 388	2121X

Materijal nosača	poliamid, elasthan, bambus
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	crni / plavi
Težina	52 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice