

Garant**Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7):
12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319275 12
GTIN	4045197782397
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Stežanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.**
- **Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.**

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 12.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	12 mm
d ₈	45 mm
l ₇	90 mm
l ₆	90 mm
Navoj M	M 14×1,5
l ₈	50 mm

Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje