

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7):  
12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319276 12
GTIN	4045197782458
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

**Napomena:**

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

**Tehnički opis**

$l_7$	95 mm
$l_6$	90 mm
$d_8$	45 mm
Provrt $d_2$ (H7)	12 mm
Navoj M	M22×1,5
$l_8$	50 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarne tokarenje