

Garant
Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319276 20
GTIN	4045197782472
Razred artikla	31V

Opis
Izvedba:

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	20 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
d ₈	55 mm
Navoj M	M22×1,5
l ₈	63 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje