

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d<sub>2</sub> (H7): 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319276 40
GTIN	4045197782502
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

**Napomena:**

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

**Tehnički opis**

l <sub>6</sub>	160 mm
l <sub>7</sub>	150 mm
d <sub>8</sub>	75 mm
Provrt d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
Navoj M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	100 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarne tokarenje