

WELDAS®

Par zaštitnih rukavica za varenje 10-2750, veličina rukavice: 9**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094126 9
GTIN	8718564520941
Razred artikla	06E

Opis**Izvedba:**

10-2750. Udobne rukavice za zavarivanje **otporne na ulje i vodu** izrađene od **goveđe špalt kože i goveđe pune kože** s **COMFOflex® tehnologijom** i KEVLAR® 4-slojnim + 5-slojnim šavom. S ravnim palcem. **Otporne na toplinu do 250 °C kontaktne topline.** Produljeni dio rukavice s pamučnom podstavom.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno

Duljina	360 mm
Materijal nosača	Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
Materijal	Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tip A/B
Postupak varenja	MIG/MAG
Boja	žuta/bijela
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce

Pribor

Zaštita za ruke za varioce 44-3008LB	094135
--------------------------------------	--------