

WELDAS®

Par zaštitnih rukavica za varenje 10-2750, veličina rukavice: 11**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094126 11
GTIN	8718564520965
Razred artikla	06E

Opis**Izvedba:**

10-2750. Udobne rukavice za zavarivanje **otporne na ulje i vodu** izrađene od **goveđe špalt kože i goveđe pune kože** s **COMFOflex® tehnologijom** i KEVLAR® 4-slojnim + 5-slojnim šavom. S ravnim palcem. **Otporne na toplinu do 250 °C kontaktne topline.** Produljeni dio rukavice s pamučnom podstavom.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno

Duljina	360 mm
Materijal nosača	Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
Materijal	Goveđa špalt koža / goveđa puna koža
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tip A/B
Postupak varenja	MIG/MAG
Boja	žuta/bijela
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce

Pribor

Zaštita za ruke za varioce 44-3008LB	094135
--------------------------------------	--------