

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 3
Garnitura opruga	259044 5
ISO kod držača	PCBNR/L 1616H09
Podložna pločica	259031 27
Funkcionalna širina L ₄ odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16 mm CN.. 09T3..
Ukupna duljina L	100 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L ₁	20 mm
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9