

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 6
Koljenasta poluga	259015 9
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Podložna pločica	259031 27
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Duljina glave L ₁	21 mm
Garnitura opruga	259044 5
ISO kod držača	PCBNR/L 2020K09
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Podložna pločica tip 27	259031 27
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6