

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Veličina drške	16 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	PCBNR/L 1616H09
Duljina glave L ₁	20 mm
Podložna pločica	259031 27
Ukupna duljina L	100 mm
Garnitura opruga	259044 5
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 27	259031 27
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3