

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250021 20/09 |
| GTIN | 4045197781857 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Garnitura opruga | 259044 5 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 20 mm |
| Koljenasta poluga | 259015 9 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T.. |
| ISO kod držača | PCBNR/L 2020K09 |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 3 |
| Podložna pločica | 259031 27 |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 6 |
| Veličina pločice | 9 mm |
| Veličina drške | 20 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Duljina glave L ₁ | 21 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Koljenasta poluga tip 9 | 259015 9 |
| Podložna pločica tip 27 | 259031 27 |
| Set probijača10-dijelni tip 3 | 259047 3 |
| Set opruga10-dijelni tip 5 | 259044 5 |
| Vijak koljenaste poluge tip 6 | 259018 6 |