

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	9 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L ₁	21 mm
Podložna pločica	259031 27
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	PCBNR/L 2525M09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Garnitura opruga	259044 5
Veličina drške	25 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3