

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259031 27
Garnitura opruga	259044 5
Duljina glave L ₁	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Koljenasta poluga	259015 9
ISO kod držača	PCKNR/L 2020K09
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Podložna pločica tip 27	259031 27
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3