

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	22 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Garnitura opruga	259044 5
ISO kod držača	PCKNR/L 1616H09
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 27
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Vijak koljenaste poluge	259018 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Koljenasta poluga	259015 9
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 27	259031 27
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3