

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Garnitura opruga	259044 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Veličina drške	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	PCKNR/L 2525M16
Podložna pločica	259031 35
Duljina glave L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Koljenasta poluga tip 12	259015 12