

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 12
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Duljina glave L ₁	34 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura opruga	259044 6
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Veličina pločice	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Podložna pločica	259031 35
ISO kod držača	PCKNR/L 3232P16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11