

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura opruga	259044 7
Podložna pločica	259031 36
Koljenasta poluga	259015 13
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Garnitura zatika za opruge	259047 5
ISO kod držača	PCKNR/L 3232P19
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Veličina pločice	19 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7