

**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, KK770J, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568556 120
GTIN	4018875293423
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Kompaktno zrno je spoj brojnih pojedinačnih zrna korunda. Stalnim ispuštanjem novih zrna za brušenje postiže se **konstantan rezultat brušenja** te dugovječnost. Za **fino brušenje čelika, krom-nikal čelika, titanskih legura itd.**

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Otvoreno rasipanje zrnaca iziskuje manji radni tlak, habanje je ravnomjernije.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

Tehnički opis

Granulacija	120
Širina brusne trake	100 mm
Ø brusne trake	90 mm
Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Oznaka proizvođača	KK770J
Pogonski stroj	Stroj za poliranje
maksimalan broj okretaja	5000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip HARD	568580 HARD
Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip AIR	568575 AIR
Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip SOFT	568580 SOFT
Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip AIR	568580 AIR