

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250022 32/16 |
| GTIN | 4045197782670 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ukupna duljina L | 170 mm |
| Podložna pločica | 259031 35 |
| ISO kod držača | PCKNR/L 3232P16 |
| Duljina glave L ₁ | 34 mm |
| Veličina drške | 32 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 40 mm |
| Garnitura opruga | 259044 6 |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 4 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1606.. |
| Koljenasta poluga | 259015 12 |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 11 |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj |

List s podacima

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Podložna pločica tip 35 | 259031 35 |
| Vijak koljenaste poluge tip 11 | 259018 11 |
| Set probijača10-dijelni tip 4 | 259047 4 |
| Set opruga10-dijelni tip 6 | 259044 6 |
| Koljenasta poluga tip 12 | 259015 12 |