

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 5
Podložna pločica	259031 27
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
ISO kod držača	PCSNR/L 1616H09
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Duljina glave L ₁	22 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3