

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 2525M09
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Garnitura opruga	259044 5
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Podložna pločica	259031 27
Koljenasta poluga	259015 9
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5