

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Podložna pločica	259031 27
Garnitura opruga	259044 5
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 1616H09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6