

**HOLEX****ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 32, nazivni stezni Ø d: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309448 12
GTIN	4045197783172
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Kaljen i brušen.

**Prednost:**Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.**Upotreba:**

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

**Odgovara:**

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

**Napomena:**Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.****Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	12 mm
Prihvat	ET 32
Standard	Tvornička norma
Vanjski Ø D	33 mm

Ukupna duljina	42,5 mm
Aksijalna kompenzacija	0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja	0,5 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje	0,1 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta