



ET stezna kliješta s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje, ET 40, Nazivni stezni \varnothing d: 8 mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309449 8 |
| GTIN | 4045197783240 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis

Izvedba:

Kaljen i brušen.

Prednost:

Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

Upotreba:

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtnje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara :

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni \varnothing . **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Tvornička norma

Radijalna kompenzacija R razvrtavanje: 0,1 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nazivni stezni \varnothing d | 8 mm |
| Prihvat | ET 40 |
| Standard | Tvornička norma |

| | |
|--|-----------------|
| Vanjski Ø D | 41 mm |
| Ukupna duljina | 49 mm |
| Aksijalna kompenzacija | 0,2 mm |
| Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,5 mm |
| Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,1 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |