

HOLEX**ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 16, nazivni stezni Ø d: 2,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309445 2,8
GTIN	4045197782823
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Kaljen i brušen.

Prednost:Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.**Upotreba:**

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.****Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	2,8 mm
Prihvat	ET 16
Standard	Tvornička norma
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	29 mm

Aksijalna kompenzacija	0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja	0,3 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje	0,05 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta