

HOLEX
**ET stezna kliješta s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje, ET 40,
Nazivni stezni Ø d: 9 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309449 9
GTIN	4045197783257
Razred artikla	32Z

Opis
Izvedba:

Kaljen i brušen.

Prednost:

Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

Upotreba:

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtnje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara :

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Tvornička norma

Radijalna kompenzacija R razvrtavanje: 0,1 mm

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ET 40
Standard	Tvornička norma

Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	49 mm
Aksijalna kompenzacija	0,2 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja	0,5 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje	0,1 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta