

**HOLEX****ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje, ET 25, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309447 6
GTIN	4045197783035
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Kaljen i brušen.

**Prednost:**Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.**Upotreba:**

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtnanje na centrima za glodanje i tokarenje.

**Odgovara:**

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

**Napomena:**Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.****Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	6 mm
Prihvat	ET 25
Standard	Tvornička norma
Vanjski Ø D	26 mm

Ukupna duljina	35 mm
Aksijalna kompenzacija	0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja	0,4 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje	0,05 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta