

**HOLEX****ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 25, nazivni stezni Ø d: 8mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309447 8      |
| GTIN           | 4045197783059 |
| Razred artikla | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Kaljen i brušen.

**Prednost:**Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.**Upotreba:**

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

**Odgovara:**

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

**Napomena:**Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.****Tehnički opis**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 8 mm            |
| Prihvat            | ET 25           |
| Standard           | Tvornička norma |
| Vanjski Ø D        | 26 mm           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ukupna duljina                         | 35 mm           |
| Aksijalna kompenzacija                 | 0,1 mm          |
| Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,4 mm          |
| Radijalna kompenzacija R razvrtavanje  | 0,05 mm         |
| Vrsta proizvoda                        | Stezna kliješta |