



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Razred artikla	250

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
Ø reza D_c	35 mm
Broj oštrica Z	6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	28 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,3 mm
Interpolacija Ø D_{min}	63 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,65 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	68 mm
Izvedba drške	s navojem

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------