

Garant
**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z:
25/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	10,6 mm
Ø drške D ₅ h6	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
Duljina izboja L ₁	36 mm
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219883 (10IP; 2,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L _{ukupno}	92 mm
Ø reza D _c	25 mm
Serijski broj	Hi5

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884