

**Garant**
**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z:  
32/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub> h6	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Serijski broj	Hi5

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2