

Garant

Hi5 glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z:
40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø reza D _C	40 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₃	25,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Duljina izboja L ₁	50 mm
Ø drške D ₅ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Serijska	Hi5

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP