

Garant
**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
25/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219883 (10IP; 2,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Prihvatni navoj M	M12
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₂	21 mm

Seriya	Hi5
Izvedba drške	s navojem
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2