

Garant**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	4
Ø D ₂	29 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Ukupna duljina L _{ukupno}	43 mm
Ø reza D _c	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Prihvatni navoj M	M16

Ø D ₁ h6	17 mm
Seriya	Hi5
Izvedba drške	s navojem
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP