

**Garant**

**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
63/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø $D_3$	48,6 mm
Broj oštrica Z	6
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 0704..
Ø reza $D_c$	63 mm

maksimalna dubina reza ap maks	1,4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Seriya	Hi5
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219884
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP