

**uvex****Par rukavica za zaštitu od kemikalija uvex profabutyl B-05R, veličina rukavice: 7**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094762 7      |
| GTIN           | 4048612043080 |
| Razred artikla | 04W           |

## Opis

**Izvedba:**

uvex profabutyl B-05R. Proizveden od 100% butilne gume, ove rukavice pružaju posebnu zaštitu od estera i ketona. Visoka nepropusnost za vodenu paru, plinove i otrovne kemikalije. Otpornost na temperature od cca.  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $90^{\circ}\text{C}$ .

**Pažnja:**

Butil nije otporan na ulja, masti, alifatske i aromatske ugljikovodike, klorirane ugljikovodike.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

EN 374:2016: Tip A (ABIKLP)

## Tehnički opis

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Veličina rukavice  | 7                                 |
| Vrsta rukavica     | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
| Kategorija zaštite | Kategorija III                    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Razred zaštite          | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016             | Tip A (ABIKLP)                                     |
| Otpornost na kemikalije | ABIKLP   |
| EN 388:2016             | 2010X  |
| Materijal               | Butil  |
| Materijal nosača        | Butil  |
| Duljina                 | 350 mm   |
| Debljina                | 0,5 mm   |
| Boja                    | crna   |
| Primjena                | višekratno   |
| Kontaktna vrućina do    | 90 °C  |
| Vrsta proizvoda         | Rukavica za zaštitu od kemikalija                  |