

**uvex****Par rukavica za zaštitu od kemikalija uvex profabutyl B-05R, veličina rukavice: 8**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094762 8
GTIN	4048612043097
Razred artikla	04W

## Opis

**Izvedba:**

uvex profabutyl B-05R. Proizveden od 100% butilne gume, ove rukavice pružaju posebnu zaštitu od estera i ketona. Visoka nepropusnost za vodenu paru, plinove i otrovne kemikalije. Otpornost na temperature od cca.  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $90^{\circ}\text{C}$ .

**Pažnja:**

Butil nije otporan na ulja, masti, alifatske i aromatske ugljikovodike, klorirane ugljikovodike.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

EN 374:2016: Tip A (ABIKLP)

## Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavica za zaštitu od kemikalija

Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ABIKLP)
Otpornost na kemikalije	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materijal	Butil
Materijal nosača	Butil
Duljina	350 mm
Debljina	0,5 mm
Boja	crna
Primjena	višekratno
Kontaktna vrućina do	90 °C
Vrsta proizvoda	Rukavica za zaštitu od kemikalija