

**Ansell**

**Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline HyFlex® 11-501, veličina rukavice: 10**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094625 10
GTIN	10076490492349
Razred artikla	04P

## Opis

### Izvedba:

**HyFlex® 11-501.** Nitrilne **zaštitne rukavice** s dodatnom zaštitom od topline i prskanja otopljenih materijala. **Izrazita pokretljivost** zahvaljujući tehnologiji Ansell Intercept Technology™. **Antistatički sukladno EN 1149.**

### Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Kategorija zaštite	Kategorija III

Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj X
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktna vrućina do	100 °C
Materijal nosača	Lycra®, Kevlar®
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Boja	tirkizna / siva
Materijal	Nitril
Primjena	višekratno
Duljina	206 mm
Sadržaj	12
Pranje	40 °C šareno rublje
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	13G
Razred zaštite od porezotina	D
Standard	EN 407
Težina	25,9 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu