

Ansell**Par rukavica za zaštitu od hladnoće ActivArmr® 97-011, veličina rukavice: 8**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094823 8
GTIN	76490457211
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

ActivArmr® 97-011. Zimske rukavice s nitrilnom prevlakom na 3/4 površine za zaštitu od vjetra, vlage i hladnoće. **Dobra sigurnost hvata** zahvaljujući hrapavoj prevlaci. S **prozračnom dvostrukom tkaninom** i **mekanom unutarnjom podstavom**.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

ActivArmr® 97-011. Zimske rukavice s nitrilnom prevlakom na 3/4 površine za zaštitu od vjetra, tekućina i hladnoće.

- **Dobra protuklizna zaštita zbog hrapave prevlake s unutarnje strane dlana.**
- **Dobra vidljivost zahvaljujući narančastom potpornom materijalu od poliestera i akrila.**
- **S prozračnom dvostrukom tkaninom i mekanom unutarnjom podstavom.**

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Serija	ActivArmr®
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	10G
Razred zaštite od porezotina	A
Duljina	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Materijal nosača	Poliester akril
Materijal	Nitril
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Boja	crne / narančaste
Težina	72,1 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće