

**Mokri i suhi usisavač AERO, oznaka proizvođača: 21-01****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje.

**Stupanj odvajanja > 99,9 %.** Kompaktan višenamjenski usisivač s Push & Clean **sustav za čišćenje filtra.**

**Dio isporuke:**

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi, mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET).

**Napomena:**

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

**Tehnički opis**

Funkcija ispuhivanja	da
Težina	7,5 kg
Protok volumena zraka	60 l/s

Obujam spremnika	20 l
širina	385 mm
Duljina usisne cijevi	2,5 m
Broj turbina	1
Visina	505 mm
Prihvat snaga	1250 W
Duljina	375 mm
Ø crijeva	32 mm
Oznaka proizvođača	AERO 21-01 PC
Stupanj odvajanja	99,9 %
Vakuum	210 mbar
Duljina kabela	5 m
Radna buka	64 dB(A)
Čišćenje filtra	Push & Clean sustav
Filtarski sustav	PET element filtra
Posebnost	Kompaktno
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

## Pribor

Produžna cijev od nehrđajućeg čelika oznaka proizvođača 8074	078556 8074
Podna mlaznica, široka 400 mm oznaka proizvođača 3666	078555 3666