

HOLEX**Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Razred artikla	92L

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od aluminija, međusobno čvrsto povezani, protuklizna rebrasta gazišta dubine 80 mm. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji. Protuklizne kapice na nogama ljestva. Nagib ljestvi 20°. Razmak gazišta 235 mm.

Standard:

Gemäß DIN EN 131.

Tehnički opis

donja vanjska širina	0,43 m
Prohodnost	obostrani
Težina	4,4 kg
Radna visina cca	2,25 m
Duljina ljestvi	0,69 m
Izvedba nagazne površine	Korak

Duljina D (L)	0,69 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajace ljestve