

**HOLEX****Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Razred artikla	92L

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i profili od aluminija, međusobno čvrsto povezani, protuklizna rebrasta gazišta dubine 80 mm. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji. Protuklizne kapice na nogama ljestva. Nagib ljestvi 20°. Razmak gazišta 235 mm.

**Standard:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Tehnički opis**

Duljina ljestvi	0,93 m
Težina	5,8 kg
Prohodnost	obostrani
Radna visina cca	2,5 m
donja vanjska širina	0,46 m
Izvedba nagazne površine	Korak

Duljina D (L)	0,93 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve