

**HOLEX**
**Radna platforma sa sklopljivim nogama, Visina platforme: 500 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966540 500
GTIN	4045197795984
Razred artikla	92L

**Opis**
**Izvedba:**

Stepenice od aluminija i platforma od aluminijskog izbrazdanog lima. Noge preklopne s protukliznim plastičnim postoljem.

**Standard:**
**Gemäß DIN EN 131.**

Tehnika uspona nosivost: 150 kg

Radna visina cca: 2,5 m

Visina platforme bez ograde: 0,5 m

Širina platforme: 1300 mm

Dubina platforme: 290 mm

Težina: 7,5 kg

**Tehnički opis**

Težina	7,5 kg
Visina platforme bez ograde	0,5 m
Dubina platforme	290 mm
Radna visina cca	2,5 m
Širina platforme	1300 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu

