

HEDI

Kolut za namatanje, plastika, tip: 25N



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 081125 25N |
| GTIN | 4003644000074 |
| Razred artikla | 08B |

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu metalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo metalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve metalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. S samozatvarajućim poklopcima. Za **stalnu** primjenu na otvorenom. Zadovoljava DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Nazivna snaga, odolano: 3500 (16A) W

Razred kabla: H07RN-F

Struktura kabla: 3G1,5

Materijal kabla: Neopren

Duljina kabela: 25 m

Broj utičnica: 3

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------|
| Struktura kabla | 3G1,5 |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI |
| Materijal kabla | Neopren |
| Duljina kabela | 25 m |
| Razred kabla | H07RN-F |
| Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16A) W |
| IP-klasa zaštite | IP 44 |
| Broj utičnica | 3 |
| Materijal za kućišta | Plastika |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Dostupan sustav za dijagnostiku | da |
| Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |